



DR300 Pocket Colorimeter, Klor Dioksit, Kutu ile

Ürün Numarası: LPV445.99.51110
TRY Fiyat: Bize Ulaşın

Kanıtlanmış geçmiş. Doğru ve Hızlı.

Hach Pocket Colorimeter'ın güvenilirliğine sahip DR300, daha kullanıcı dostu bir tasarım sunar

Reaktiflerin kite dahil olmadığını ve ayrıca satın alınması gerektiğini lütfen unutmayın.

Sağlamlık

Hach, 1993'ten beri güvenilir ve doğru ölçümler sunan üstün kalitede kimyalar ve kolorimetre cihazları sunmuştur.

Basit

Basit, sezgisel kullanım sayesinde olası manuel hatalar azalır ve her seferinde güvenebileceğiniz, doğru ölçüm verileri sağlanır. Geliştirilmiş arkadan aydınlatmaya sahip daha geniş ekran, ölçümlerin her koşulda çok daha kolay bir şekilde okunabilmesini sağlar.

Dayanıklı

Sağlam ve su geçirmez (IP67) tasarım; sahada veya yolda karşılaştığınız her türlü koşula (düşürme, aşırı sıcaklık, yağmur ve kir) dayanıklıdır.

Teknik özellikler

Absorbans:	0 - 2,5 mAbs
Ağırlık:	0,25 kg
Boyut (Y x G x D):	34 mm x 69 mm x 157 mm
Dalga Boyu:	528 ±2 nm
Dedektör:	Silikon fotodiyot
Ekran:	Arkadan aydınlatmalı LCD
Garanti:	24 aylar
Güç kaynağı:	Dört adet AAA alkalin pil; yaklaşık kullanım ömrü 5000 test
İşletme koşulları:	0 - 50°C; %0 - 90 bağıl nem (yoğuşmasız)
Kaynak lamba:	Işık yayan diyot (LED)
Kutudakiler:	Her bir DR300 Pocket Colorimeter; pilleri, numune hücreleri ve kullanım kılavuzunu da içeren sağlam bir özel taşıma çantasında kullanıma hazır olarak gelir. Reaktifler ayrıca satın alınmalıdır.
Muhafaza Su Geçirmezlik Sınıfı:	IP67, 1 m'de 30 dakika boyunca su geçirmez
Numune Hücresi Uygunluğu:	1 cm (10 mL), 25 mm (10 mL)
Ölçüm aralığı:	0,05 - 5,00 mg/L ClO ₂
Ölçüm metodu:	DPD/Glisin

Önemli özellik:	Kutu ile
Parametre:	Klor dioksit
Spektral Bant Genişliği:	15 nm filtre bant genişliği
Veri saklama:	Son 50 ölçüm

Kutudakiler

Her bir DR300 Pocket Colorimeter; pilleri, numune hücreleri ve kullanım kılavuzunu da içeren sağlam bir özel taşıma çantasında kullanıma hazır olarak gelir. Reaktifler ayrıca satın alınmalıdır.